

Challenge for the Earth

地球のこと総て、その「環境と安全」に挑戦する

AZEARTH®

防護服総合カタログ

2023年7月



アゼアス株式会社 <https://www.azearth.co.jp>

本社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL (03) 3861-3537 FAX (03) 3861-2485

札幌営業所 〒003-0827 札幌市白石区菊水元町七条2-9-16
TEL (011) 879-1621 FAX (011) 874-7805

仙台営業所 〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階
TEL (022) 727-5285 FAX (022) 274-5122

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビル2階
TEL (06) 6244-1222 FAX (06) 6244-1737

岡山事業所 〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見9065-1
TEL (0865) 64-4090 FAX (0865) 64-4091

●オンラインカタログはこちらから

防護服の知恵.com

Powered By  アゼアス株式会社

安全な作業環境のための情報総合サイト

<https://www.b-chie.com/>



●防護服・環境資機材 お取引先様向け注文サイト

AZEARTH.net (アゼアスネット) <http://azearth.net>



AZEARTH®

充実した防護服ラインナップで 多様な安全・安心のニーズにお応えします。

I N D E X

作業に合った防護服を選ぶことが、安全への第一歩です。

現場のあらゆる危険性を想定し、さまざまなプロテクションを施したアゼアスの充実した防護服ラインナップ。

デュポン®タイベック®という耐久性、バリア性、快適性に優れた素材とともに培った30年以上もの実績と経験。

また、作業のしやすさにも配慮した品質で、作業環境の安全性を高めます。



・ JIS規格 (JIS T 8115) に基づく 防護服の分類	4
・ 耐透過性試験データの確認方法	5
・ 防護服素材の構造と特徴	6-7
○ 感染症対策	
○ 静電塗装作業	
○ クリーンルーム内作業	
○ 医療・研究所内作業	
○ 石綿 (アスベスト) 取扱作業	
○ ガラス繊維取扱作業	
○ ごみ焼却場での作業	
○ 土木・下水道内作業	
○ 機械等解体メンテナンス作業	
○ 集じん機の点検作業	
○ 煙突清掃作業	
○ カーボンブラック製造作業	
○ サンドブラスト等研磨作業	
○ グリース取扱作業	
○ 塗装・塗料噴霧作業	
○ 畜産農場作業 等	
・ タイベック®ソフトウェア	8 9
・ アゼアス®防護服 (タイベック®製) 続服	10 11
・ クリーンパック/滅菌パック	11
・ アゼアス®防護服 (タイベック®製) ジャンパー、ズボン、ヤッケ	12 13
・ アゼアス®防護服 (タイベック®製) 白衣・ガウン	14
・ アクセサリー (タイベック®製) キャップ、シューズカバー他	15
・ プロシールド®10 (SMS製)	16
・ AZ GUARD®防護服 (SMS製) 続服	17
・ AZ GUARD®防護服 (SMS製) ジャンパー、ズボン、シューズカバー	18
・ AZ GUARD®防護服 (フィルムラミネート製) 続服	19
○ 揮発性の高い薬品等、人体に有害な 化学薬品を取り扱う作業現場 (工場、処理場、研究所等)	
・ タイケム®2000続服、PEコート続服、PEコートエアラインスーツ	20
・ タイケム®2000C ガウン、エプロン	21
・ タイケム®2000C シューズカバー、アームカバー	21
・ タイケム®4000、タイケム®5000	22
・ ケミテック®ブーツ、ケミテープ	22
・ タイケム®6000 FR、9000	23
・ タイケム®6000続服	24
・ タイケム®6000F ガウン、エプロン、シューズカバー、アームカバー	25
○ 化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場	
○ 未知の有害化学薬品を取り扱う作業現場	
○ その他、最大限の防護が必要な作業現場	
・ タイケム®10000	26
・ タイケム®10000トレーニングスーツ	27
・ ハズマックスブーツ	27
・ ソリューション	28-30
・ 防護服 Q & A	31

※アゼアス®、AZ GUARD®、ケミテック®はアゼアス株式会社の登録商標です。
※デュポン®、タイベック®、タイケム®、プロシールド®は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

タイベック®

SMS

トー
ン
ミ
ラ
ラ
ミ
ネ
ー
ト

タイケム®2000

タイケム®6000 / その他

タイケム®10000 / その他

JIS規格(JIS T 8115)「化学防護服」に基づく防護服の分類

安全への第一歩は、作業内容にあった防護服を選ぶことから始まります。

化学物質の「浸透」と「透過」

多くの化学物質は、「浸透」と「透過」という現象を引き起こし、作業者の健康を蝕む危険性があります。

一般的な作業服では防ぐことができないため、適切な防護服の着用が必要です。

■浸透

縫い目やファスナー、生地自体の繊維の隙間等から液体の化学物質が非分子レベルで通過してしまうことをいいます。衣服の内側に染み出した化学物質が皮膚に触れることで、やけどや呼吸器障害等、さまざまな健康被害を引き起こす危険があります。

■透過

化学物質が分子レベルの状態で通過してしまう現象をいいます。「透過」は目で確認することができないため、作業者が気付かないうちに化学物質にばく露してしまいます。通過した化学物質は、皮膚に接触し、皮膚から体内の細胞へと吸収(経皮吸収)され、浸透同様、さまざまな健康被害を引き起こす危険があります。

タイプ	名称	主な製品名
タイプ1a	自給式呼吸器内装形気密服	・デュポン™タイケム®10000
タイプ1b	自給式呼吸器外装形気密服	
タイプ1c	送気形気密服	
タイプ2	陽圧服	
タイプ3	液体防護用密閉服	・デュポン™タイケム®2000(タイケム®C) ・デュポン™タイケム®6000(タイケム®F)
タイプ4	スプレー防護用密閉服	・デュポン™タイケム®2000(タイケム®C) ・デュポン™タイケム®6000(タイケム®F) ・デュポン™タイベック®ソフトウェアⅢ型
タイプ5	浮遊固体粉じん防護用密閉服	・デュポン™タイケム®2000(タイケム®C) ・デュポン™タイケム®6000(タイケム®F) ・デュポン™タイベック®ソフトウェアⅠ・Ⅱ・Ⅲ型 ・AZ GUARD® 2000 ・AZ GUARD® 4010
タイプ6	ミスト防護用密閉服	・デュポン™タイケム®2000(タイケム®C) ・デュポン™タイケム®6000(タイケム®F) ・デュポン™タイベック®ソフトウェアⅠ・Ⅱ・Ⅲ型 ・AZ GUARD® 2000 ・AZ GUARD® 4010
タイプPB(3)	液体防護用部分化学防護服	
タイプPB(4)	スプレー防護用部分化学防護服	
タイプPB(6)	ミスト防護用部分化学防護服	・2110A・2010B ジャンパー ・3580・3581 ズボン ・4391 ガウン ・AZ GUARD® 2100・2101 ジャンパー ・AZ GUARD® 2200 ズボン

※3480ズボン(JIS T 8115:2010適合品)は、新JIS(JIS T 8115:2015)の自己適合宣言を行っておりません。
※JIS T 8115化学防護服として使用する場合、取り扱う危険有害性に応じた適切な性能の個人用保護具(手袋・長靴／靴・シューズカバー、呼吸用保護具等)を併用してください。その際、手首・足首・顔等の周りを密閉するために、本製品と個人用保護具との接合部(袖口・裾口・フード周り等)に、不浸透性の粘着テープを使用し、取り扱う危険有害物質が通過するおそれのあるすき間ができないようテーピングをしてご使用ください。

各作業用途に応じた防護服等の保護具や環境資機材については、各カタログをご覧ください。

・石綿取扱作業
・化学物質リスクアセスメント
・ダイオキシン処理作業
・難燃・アークフラッシュ対策防護服

・感染症防護対策
・家畜感染症防護対策
・再生医療等無菌操作
・衛生管理対策・汚れ作業

最新版のカタログをご覧ください。

防護服の知恵.com

Powered By アゼアス株式会社

安全な作業環境のための情報総合サイト
https://www.b-chie.com/

※冊子をご希望の場合はお問い合わせください。

化学物質の耐透過性試験データから、防護服を選ぶ。

適切な防護服を選択するためには、化学物質と作業内容から適切なリスクアセスメントを行った上で、耐透過性等のデータに基づいて防護服を選ぶことが重要です。

「防護服の知恵.com」ケミカルデータベースは、CAS番号や化学物質名(日本語・英語)から防護服・手袋・長靴等の耐透過性データの検索が可能です。

※ケミカルデータベースのご利用には会員登録(無料)が必要です。
※ご利用の際は、検索結果画面等に記載の「透過データについて/透過データについて/免責」を必ずご確認ください。

防護服の知恵.com

Powered By アゼアス株式会社

ケミカルデータベース
便利！簡単！
化学物質から防護服・保護具の耐透過性データを一括検索！

https://www.b-chie.com/chemical/c_db/

デュポン社製品の最新の耐透過性試験データは「DuPont™SafeSPEC™(セーフスペック)」でもご確認ください。(英語版のみ)
※デュポン™タイベック®製品は、主に粉じんに対する防護を前提としてご案内しております。
液体化学物質に対する防護には不十分な場合があるため、タイケム®製品のご使用をお奨めしております。

商品名	検索名称
デュポン™タイケム®10000 TK554T	Tychem®10000
デュポン™タイケム®5000 C3128T	Tychem®5000
デュポン™タイケム®9000 BR128T	Tychem®9000
デュポン™タイケム®6000 FR TP199T	Tychem® 6000 FR
デュポン™タイケム®4000 SL122T	Tychem®4000
その他 サラネックス素材別注品	
PEコートエアフェッドフード	
PEコート 55373 エアラインスーツ	
PEコート 5428 続服	Tychem®2000
AFスーツ・ACSスーツ	
その他 デュポン™タイケム®2000素材別注品	

商品名	検索名称
デュポン™タイケム®2000続服	
デュポン™タイケム®2000C PA30Lo エプロン	
デュポン™タイケム®2000C PS32LA アームカバー	Tychem®2000C
デュポン™タイケム®2000C PL50/0290 ガウン	
デュポン™タイケム®2000C POBA シューズカバー	
デュポン™タイケム®6000続服	
デュポン™タイケム® 6000F PA30Lo エプロン	
デュポン™タイケム® 6000F PL50/0290 ガウン	
デュポン™タイケム® 6000F PS32LA アームカバー	Tychem®6000
デュポン™タイケム® 6000F POBAシューズカバー	
その他 デュポン™タイケム® 6000 素材別注品	

米国版 SafeSPEC™

欧州版 SafeSPEC™

検索方法等については、下記ウェブサイトをご確認ください。
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社ホームページ
「防護服の選び方／透過データの検索方法」
https://www.tyvek.co.jp/pap/choice/data/





4




※AZ GUARD®、防護服の知恵.com®は、アゼアス株式会社の登録商標です。※DuPont™、デュポン™、SafeSPEC™、Tychem®、タイケム®、タイベック®は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

5

素材を知ると、最適な安全が見えてきます。

人間の目には同じように見える防護服の素材も、
それぞれの繊維構造やコーティングされている物質により、バリア性能に大きな違いがあります。

素材名／商品名	素材の構造	素材の特徴
素材名： デュポン™タイケム®10000 (旧名称:タイケム®TK) ・デュポン™タイケム®10000 ※レベルA対応(EPA基準)		非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布をサンドイッチした構造です。これにより引っ張りおよび引裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で、すべてに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
素材名： デュポン™タイケム®6000 (旧名称:タイケム®F) ・デュポン™タイケム®6000		タイベック®にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層構造です。多くの有機化学物質および高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持っています。また、粒子の侵入をシャットアウトします。
素材名： デュポン™タイケム®2000 (旧名称:タイケム®C、タイケム®QC) ・デュポン™タイケム®2000 ・PEコート ・PEコート エアラインスーツ		タイベック®にポリマーコーティングを施した2層構造。多くの高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持っています。また、粒子の侵入をシャットアウトします。
素材名： デュポン™タイケム®4000 (旧名称:タイケム®SL) ・デュポン™タイケム®4000		タイベック®にサラネックス23Pフィルムをラミネートした積層体で、無機化学物質から一部の有機化学物質まで、広範囲な化学薬品に対して高い耐透過性を持っています。

素材名／商品名	素材の構造	素材の特徴
素材名： デュポン™タイベック® ・アゼアス®防護服 タイベック®製 ・タイベック®ソフトウェアI型 ・タイベック®ソフトウェアII型 ・タイベック®ソフトウェアIII型		タイベック®は、0.5～10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材です。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮します。また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れ等で表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことができます。また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぎます。
素材名： SMS ・AZ GUARD®防護服 SMS製 ・デュポン™プロシールド®10 SMS製		ポリプロピレン(以下PP)メルトブロー不織布をPPスパンボンド不織布で挟み込んだ素材です。外側のPPスパンボンド層は、強固な耐摩耗性と、布のような手触り感を提供します。また、帯電防止加工が施されています。 ※帯電防止加工は、静電気の発生等による障害を完全に除去するものではありません。
素材名： 多孔質フィルムラミネート ・AZ GUARD® 4000 ・AZ GUARD® 4010		スパンボンド等の表面に薄いフィルム素材が貼り付けられています。多孔質フィルムラミネートは、透湿性とバリア性に優れています。

デュポン™タイベック® ソフトウェア

高いバリア性能と幅広い用途

耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、
幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です。



●サイズ対応表

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
S	～ 170	～ 92
M	168 ～ 176	92 ～ 100
L	174 ～ 182	100 ～ 108
XL	180 ～ 188	108 ～ 116
XXL	186 ～ 194	116 ～ 124

タイベック®ソフトウェアⅢ型は
JIS T 8115:2015化学防護服 タイプ5,6
についての第三者認証を取得しています。

タイベック®ソフトウェアⅢ型・Ⅱ型は
“エキスパート” (Xpert) デザインです。

※「エキスパート (Xpert)」とは、作業中の安全性と快適性を高めるために、従来よりも余裕を持たせたエルゴノミクスデザインです。



デュポン™タイベック®
ソフトウェアⅢ型

製品情報

仕様

• 袖口ゴム入
• 背ウエストゴム入
• フードゴム入
• 裾口ゴム入
• 接着可能な
ファスナーカバー付
• 接着可能な
あごカバー付
• 縫い目はテープシーム
• 袖口サムループ付

サイズ

• S / M / L / XL / XXL

接着可能 &
あごカバー付



デュポン™タイベック®
ソフトウェアⅡ型

製品情報

仕様

• 袖口ゴム入
• 背ウエストゴム入
• フードゴム入
• 裾口ゴム入
• ファスナーカバー付
• 縫い目は外縫い

サイズ

• S / M / L / XL / XXL

タイベック®ソフトウェアⅡ型は
“エキスパート” (Xpert) デザインです。



デュポン™タイベック®
ソフトウェアⅠ型

製品情報

仕様

• 袖口ゴム入
• 背ウエストゴム入
• フードなし、
シャツカラー
• 裾口ゴム入
• ファスナーカバー付
• 縫い目は内縫い

サイズ

• S / M / L / XL / XXL

アゼアス®防護服 | タイベック®製 続服

全身を覆い、有害物質や汚れから防護

汚れや粉じんに対して、全身を防護します。
身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。

1010B 続服

仕様

- 袖口ゴム入
- 背ウエストゴム入
- フードヒモ入
- 裾折り返し
- 左胸、右尻ポケット付
- 縫い目は内縫い

サイズ

・ M / L / LL / 3L / 4L

●サイズ対応表

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
M	152 ～ 164	76 ～ 92
L	158 ～ 170	84 ～ 104
LL	164 ～ 182	92 ～ 112
3L	170 ～ 188	96 ～ 124
4L*	176 ～ 194	100 ～ 132

※ 4Lは1010B、1030Dのみ

6010 続服
クラシックブルー

仕様

- 袖口ゴム入
- 背ウエストゴム入
- フードゴム入
- 裾口ゴム入
- 左胸ポケット付
- ファスナーカバー付 (上部に面ファスナー付)
- 縫い目は内縫い

サイズ

・ M / L / LL / 3L

1030D 続服

仕様

- 袖口ゴム入
- 背・両脇ゴム入
- フード額部のみゴム付
- 裾折り返し
- 縫い目は内縫い

サイズ

・ M / L / LL / 3L / 4L
※ 個包装ではありません。



1110NA 続服

仕様

- 袖口ゴム入
- 背ウエストゴム入
- スタンドカラー (面ファスナー付)
- 裾折り返し
- 左胸、右尻ポケット付
- 縫い目は内縫い

サイズ

・ M / L / LL / 3L



クリーンパック (タイベック®製)

タイベック®製アゼアス®防護服をクラス10,000以下の環境でクリーンパックしました。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してありますので、クリーンルーム内の作業用防護服として最適です。

7680 クリーンパック

パッケージ

7700 滅菌パック

パッケージ

セット内容

- フード付続服
- シューズカバー (長)

仕様

- 続服
袖口ゴム入 / 背ウエストゴム入 / フードヒモ入 / 裾折り返し / 縫い目は内縫い
- シューズカバー
履き口・足首ゴム入 / ファスナー付 / 靴底マチあり

サイズ

・ M / L / LL / 3L

■シューズカバーの仕様変更について

2023年6月より仕様が変更となります。※サイズごと在庫終了次第
・ファスナー無しへ変更 ・サイズ変更 (高さ: 約39cm 靴底長さ: 約34cm)

仕様

履き口・足首ゴム入 / 靴底マチあり

※製品の切り替わり状況はお問い合わせください。

※アゼアス®はアゼアス株式会社の登録商標です。※デュポン™、タイベック®は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

11

タイベック®

SMS

フィルムラミネート

タイケム® 2000

タイケム® 6000 / その他

タイケム® 10000 / その他

アゼアス®防護服 | タイベック®製 上下服

動きやすさを優先させるセパレートタイプ

塗装や塗料噴霧、自動車の修理等、
塗料や油汚れの激しい環境での作業に適しています。

2110A ジャンパー

仕様

- 袖口ゴム入
- スタンドカラー（面ファスナー付）
- 裾脇ゴム入
- 右前ポケット付
- 縫い目は内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

2110A ジャンパー

JIS T8115:2015 適合品

タイプ PB(6)

3480 ズボン

仕様

- ウエストゴム入
- 裾切りっぱなし
- 縫い目は内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

3480 ズボン

JIS T8115:2015 適合品

タイプ PB(6)

●サイズ対応表(ジャンパー・ヤッケ)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
M	152 ~ 164	76 ~ 92
L	158 ~ 170	84 ~ 104
LL	164 ~ 182	92 ~ 112
3L	170 ~ 188	96 ~ 124

●サイズ対応表(ズボン)

	胸囲 (cm)	股下 (cm)
M	68 ~ 84	68 ~ 72
L	80 ~ 96	71 ~ 75
LL	88 ~ 104	74 ~ 78
3L	100 ~ 116	77 ~ 81

2010B ジャンパー

仕様

- 袖口ゴム入
- 裾脇ゴム入
- フードヒモ入
- 右前ポケット付
- 縫い目は内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

2010B ジャンパー

JIS T8115:2015 適合品

タイプ PB(6)

7000P ヤッケ

仕様

- 袖口ゴム入
- 裾口ゴム入
- フード額部のみゴム付
- 縫い目は内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

7000P ヤッケ

JIS T8115:2015 適合品

タイプ PB(6)

3580 ズボン

仕様

- ウエストゴム入
- 裾折り返し
- 縫い目は内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

3580 ズボン

JIS T8115:2015 適合品

タイプ PB(6)

3581 ズボン

仕様

- ウエストゴム入
- 裾口ゴム入
- 縫い目は内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

3581 ズボン

JIS T8115:2015 適合品

タイプ PB(6)

12

※アゼアス®はアゼアス株式会社の登録商標です。※デュポン™、タイベック®は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

13

タイベック®

SMS

フィルムラミネート

タイケム® 2000

タイケム® 6000 / その他

タイケム® 10000 / その他

アゼアス®防護服 | タイベック®製 白衣・ガウン/アクセサリー

いつも清潔で機能的な防護を

医療機関や研究所内作業に適した、
クリーンで着脱がしやすい機能的な白衣。
状況に応じて使い分けられるアクセサリーもご用意しています。

●サイズ対応表(白衣)

	身長(cm)	胸囲(cm)
M	152～164	76～ 92
L	158～170	84～104
LL	164～182	92～112
3L	170～188	96～124

●サイズ対応表(ガウン)

	身長(cm)	胸囲(cm)
M	146～164	72～ 92
L	158～176	84～104

4251 白衣

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・前身頃ボタン
- ・裾切りっぱなし
- ・縫い目は内縫い
- ・シャツカラー

サイズ

- ・M/L/LL/3L

製品情報



4391 ガウン

仕様

- ・袖口リブ付
- ・脇帯ヒモ付
- ・裾切りっぱなし
- ・縫い目は内縫い
- ・後ろ開き
- ・後ろ襟
- ・面ファスナー付

サイズ

- ・M/L

製品情報



4250 白衣

仕様

- ・袖口ゴムなし
- ・前身頃ボタン
- ・裾切りっぱなし
- ・縫い目は内縫い
- ・シャツカラー

サイズ

- ・M/L/LL/3L

製品情報



6611 キャップ(小)

- ・10枚/1パック

製品情報



6621 キャップ(大)

- ・10枚/1パック

製品情報



6681 PCフード

- ・面体付(ポリエステルフィルム)
- ・ヒモ付
- ・10枚/1パック

※単品では使用できません。フード外から空気を取り入れるタイプの電動ファン付き呼吸用保護具もしくは送気マスクと併用してください。

製品情報



6702 アームカバー

- ・長さ約40cm
- ・10双/1パック

製品情報



5470 ビブエプロン

- ・胸前掛
- ・丈約100cm×幅約70cm
- ・10枚/1パック

製品情報



6862 シューズカバー(短)

- ・短靴型
- ・靴底マチなし
- ・10足/1パック
- ・縫い目は内縫い

製品情報



6863 シューズカバー(短・特大)

- ・短靴型
- ・靴底マチなし
- ・10足/1パック
- ・縫い目は内縫い

製品情報



6873 シューズカバー(長)

- ・ブーツ型 ・ヒモ付
- ・靴底マチなし
- ・10足/1パック
- ・縫い目は内縫い

製品情報



6874 シューズカバー(すべり止め・長)

- ・ブーツ型
- ・ヒモ付
- ・靴底マチなし
- ・10足/1パック
- ・すべり止め(素材:ポリウレタン)
- ・縫い目は内縫い

製品情報



6864 シューズカバー(すべり止め・短)

- ・素材:ポリエステル
- ・短靴型
- ・靴底マチなし
- ・10足/1パック
- ・すべり止め(素材:アクリル樹脂)
- ・縫い目は内縫い

製品情報



6865 シューズカバー(すべり止め・短・特大)

- ・素材:ポリエステル
- ・短靴型
- ・靴底マチなし
- ・10足/1パック
- ・すべり止め(素材:アクリル樹脂)
- ・縫い目は内縫い

製品情報



デュポン™プロシールド®10 | SMS 製

軽量、柔軟で通気性のある快適な着心地

プロシールド®10は軽量で柔軟性に富み、優れた通気性と快適な着心地を提供します。

●サイズ対応表

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
S	～ 170	～ 92
M	168 ～ 176	92 ～ 100
L	176 ～ 182	100 ～ 108
XL	182 ～ 188	108 ～ 116
XXL	188 ～ 194	116 ～ 124

装着例



©旭・デュポン



©旭・デュポン

製品情報

製品情報


デュポン™プロシールド®10

仕様

- ・カラー：ホワイト、ブルー
- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・フードゴム入
- ・裾口ゴム入
- ・ファスナーカバー付
- ・縫い目は外縫い

サイズ

・S / M / L / XL / XXL



AZ GUARD®防護服 | SMS 製

優れた通気性と良好なバリア効果を発揮

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造のSMS製AZ GUARD®防護服は、高いバリア効果を発揮します。

●サイズ対応表 (AZ GUARD®2000)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
M	152 ～ 164	76 ～ 92
L	158 ～ 170	84 ～ 104
LL	164 ～ 182	92 ～ 112
3L	170 ～ 188	96 ～ 124
4L	176 ～ 194	100 ～ 132

●サイズ対応表 (AZ GUARD®2011、2012)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
M	168 ～ 176	92 ～ 100
L	174 ～ 182	100 ～ 108
XL	180 ～ 188	108 ～ 116
XXL	186 ～ 194	116 ～ 124



JIS
18115:2015
適合品
タイプ5,6

製品情報

接着可能なファスナーカバー


AZ GUARD®
2000 続服
(旧品番:S-115)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・裾口ゴム入
- ・フードゴム入
- ・接着可能なファスナーカバー付
- ・縫い目は内縫い

サイズ

・M / L / LL / 3L / 4L



製品情報
※2011



製品情報
※2012


AZ GUARD® 2011続服(白)
AZ GUARD® 2012続服(青)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・裾口ゴム入
- ・フードゴム入
- ・ファスナーカバー付
- ・縫い目は外縫い

サイズ

・M / L / XL / XXL






AZ GUARD® 2100 ジャンパー
(旧品番:0201SY)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・フードヒモ入
- ・裾脇ゴム入
- ・右前ポケット付
- ・縫い目は内縫い

サイズ

- ・L / LL



製品情報


AZ GUARD® 2200 スボン
(旧品番:0368ST)

仕様

- ・ウエストゴム入
- ・裾折り返し
- ・縫い目は内縫い

サイズ

- ・L / LL



製品情報



●サイズ対応表(ジャンパー)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
L	158 ~ 170	84 ~ 104
LL	164 ~ 182	92 ~ 112

●サイズ対応表(ズボン)

	胸囲 (cm)	股下 (cm)
L	80 ~ 96	71 ~ 75
LL	88 ~ 104	74 ~ 78




AZ GUARD® 2101 ジャンパー
(旧品番:0211SX)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・スタンドカラー
- ・裾脇ゴム入
- ・右前ポケット付
- ・縫い目は内縫い

サイズ


- ・L / LL



製品情報

AZ GUARD® 2801 シューズカバー
(旧品番:0687SS)

- ・ブーツ型 ・ヒモ付
- ・10足/1パック
- ・縫い目は外縫い
- ・靴底マチなし



※平置き時



製品情報



エージーガード
AZ GUARD® 防護服 | フィルムラミネート製


軽量で着用感に優れた機能的な防護服

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に
フィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた防護服です。

●サイズ対応表

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
M	152 ~ 164	76 ~ 92
L	158 ~ 170	84 ~ 104
LL	164 ~ 182	92 ~ 112
3L	170 ~ 188	96 ~ 124
4L*	176 ~ 194	100 ~ 132

※ 4LはAZ GUARD®4000、4010のみ



AZ GUARD® 4010 続服
多孔質フィルム
(旧品番:R-55)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・裾口ゴム入
- ・フードゴム入
- ・接着可能なファスナーカバー付
- ・縫い目は内縫い

サイズ

- ・M / L / LL / 3L / 4L



製品情報



接着可能なファスナーカバー



AZEARTH



裾口ゴム入


AZ GUARD® 3000 続服
(旧品番:R-1)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・フードヒモ付
- ・裾口ゴム入
- ・左胸、右尻ポケット付
- ・縫い目は内縫い

サイズ

- ・M / L / LL / 3L



製品情報



AZEARTH



裾口ゴム入


AZ GUARD® 4000 続服
多孔質フィルム
(旧品番:R-33)

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・フードヒモ付
- ・裾折り返し
- ・左胸ポケット付
- ・縫い目は内縫い

サイズ

- ・M / L / LL / 3L / 4L



製品情報



AZEARTH



裾折り返し

化学防護服

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応

デュポン™タイベック®に特殊ポリマーコーティングを施し、
軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や
感染症物質等危険性のある液体に対して
高いバリア性があります。

デュポン™タイケム®2000
(旧品名:タイケム®C)

JIS
適合品
タイプ3,4,5,6

装着例

仕様

- 袖口ゴム入
- 背ウエストゴム入
- 裾口ゴム入
- フードゴム入
- 二重の接着可能なファスナーカバー付
- 接着可能なあごカバー付
- 縫い目はテープシーム

サイズ

- S / M / L / XL / XXL

タイケム®2000は、以下のJIS規格、
防護服生地性能要求事項の
クラス6に適合している防護服です。

JIS T 8122:2015
生物学的危険物質に対する防護服

種類及び試験方法

人工血液バリア性能 クラス6
ウイルスバリア性能 クラス6

製品情報

二重 & 接着可能 あごカバー付

装着例

©旭・デュポン

PEコート 5428 続服

仕様

- 袖口ゴム入
- フードゴム入
- 裾口ゴム入
- 接着可能なファスナーカバー付
- 縫い目はバウンドシーム
および内縫い

サイズ

- M / L / LL / 3L

製品情報

二重 & 接着可能 あごカバー付

PEコート 55373
エアラインスーツ

仕様

- 袖口ゴム入
- PVCフェイスシールド
- プーティ付
- エアインレット付
- 排気口付
- 縫い目はバウンドシーム
- 接着可能なファスナーカバー付

サイズ

- M / L / LL

製品情報

フード後ろに
排気口付

装着例

©旭・デュポン

デュポン™タイケム®
2000C 0290 ガウン
(旧品名:PL50 タイケム®2000Cガウン)

仕様

- 袖口二重(ゴム入)
- スタンドカラー
(後ろ襟部 面ファスナー付)
- 腰ヒモ付
- 後ろ開き
- 縫い目はテープシーム

サイズ

- SM/MD・LG/2XL

製品情報

二重袖

装着例

©旭・デュポン

デュポン™タイケム®2000C
POBA 滑り止め付きシューズカバー
(旧品名:タイケム®C 滑り止め付きシューズカバー)

仕様

- ブーツ型
- ヒモ付
- 靴底マチあり
- すべり止め(ポリ塩化ビニル)
- 縫い目はテープシーム

サイズ

- ※すべり止め部のみ
テープシームなし

製品情報

約47cm
約32cm

装着例

©旭・デュポン

デュポン™タイケム®
2000C PA30Lo エプロン
(旧品名:タイケム®Cエプロン)

仕様

- 胸前掛
- 縫い目テープシームなし
- 首部及び腰部にヒモ付
- 丈約108cm×幅約70cm
- 25枚/1箱

製品情報

二重袖

装着例

©旭・デュポン

デュポン™タイケム®2000C
PS32LA アームカバー
(旧品名:タイケム®Cアームカバー)

仕様

- 長さ約50cm
- 縫い目はテープシーム
- 両開口部ゴム入
- 25双/1箱

製品情報

二重袖

装着例

©旭・デュポン

●サイズ対応表(タイケム®2000)

	身長(cm)	胸囲(cm)
S	~ 170	~ 92
M	168 ~ 176	92 ~ 100
L	174 ~ 182	100 ~ 108
XL	180 ~ 188	108 ~ 116
XXL	186 ~ 194	116 ~ 124

●サイズ対応表
(PEコート5428・55373)

	身長(cm)	胸囲(cm)
M	152 ~ 164	76 ~ 92
L	158 ~ 170	84 ~ 104
LL	164 ~ 182	92 ~ 112
3L	170 ~ 188	96 ~ 124

●サイズ対応表(ガウン)

	身長(cm)	胸囲(cm)
SM/MD	162 ~ 176	84 ~ 100
LG/2XL	174 ~ 194	100 ~ 124

※デュポン™、タイベック®、タイケム®は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

20

21

化学防護服



©旭・デュポン

**デュポン™タイケム®4000
SL122T**


仕様

- ・袖口ゴム入
- ・ブーティ付
- ・フードゴム入
- ・接着可能なファスナーカバー付
- ・縫い目はテープシーム
- ・6着/1箱

※ 納期はご相談ください。
※ 77434 サラネックス ラミ防護服は廃番となりました。

サイズ

- ・ M / L / XL



接着可能

製品情報

**デュポン™タイケム®5000
C3128T**
(旧品名:タイケム®CPF3)


仕様

- ・袖口ゴム入
- ・ブーティ、フラップ付
- ・フードゴム入
- ・接着可能なファスナーカバー付
- ・縫い目はテープシーム

※ 納期はご相談ください。

サイズ

- ・ M / L / XL



接着可能

製品情報



©旭・デュポン

ケミテック®ブーツ

仕様

- ・化学防護長靴 (JIS T 8117)
- ・安全靴 (JIS T 8101) JISマーク表示品 (作業区分による種類:普通作業用(S)、付加的性能による種類:耐踏み抜き(P))
- ・つま先スチール入
- ・中底貫通防止スチール入

サイズ 25cm、26cm、27cm、28cm

※ 2023年3月より、ソールデザインが変更となりました。
サイズ毎順次切り替わります。
素材・性能の変更はございません。

製品情報



JIS
適合品

ケミテープ

- ・マスク、手袋等との接合部を密閉するためにご使用ください。
- ・ASTM F1001 の15 種類の液体化学物質やテロ用化学剤に対する耐透過データがあります。

仕様

- ・幅約4.8cm× 長さ約55m

製品情報



装着例



©旭・デュポン

優れた化学防護性能で信頼を得ているデュポン™タイケム®と火炎・アークに対する防護性能を兼ね備えたデュポン™ノーマックス®を合わせた防護服で、火炎・電気アーク・化学物質の3つの脅威に対して防護性能を提供します。

⚠ タイケム®6000FRは、突発的な火炎からの脱出、電気アークおよび液体飛沫からの保護のみを目的としています。消火活動、熱水、溶融金属、長時間の高温ばく露に対する防護機能は有していません。



©旭・デュポン



©旭・デュポン

**デュポン™タイケム®6000 FR
TP199T OR**
(旧品名:タイケム®サーモプロ)


仕様

- ・カラー:オレンジ
- ・袖口ゴム入
- ・フードヒモ入
- ・ブーティ、フラップ付
- ・接着可能なファスナーカバー付 (面ファスナーにて接着可能)
- ・縫い目はテープシーム
- ・2着/1箱

※ 納期はご相談ください。
※ グレーは廃番となりました。

サイズ

- ・ M / L / XL



接着可能

製品情報

**デュポン™タイケム®9000
BR128T**
(ブーティ付)
(旧品名:タイケム®BR)


仕様

- ・袖口ゴム入
- ・ブーティ、フラップ付
- ・フードゴム入
- ・接着可能なファスナーカバー付
- ・縫い目はテープシーム
- ・2着/1箱

※ 納期はご相談ください。
※ 在庫限りで廃番となります。
※ BR127T(ブーティ無し)は廃番となりました。

サイズ

- ・ M / L / XL



接着可能



©旭・デュポン

●サイズ対応表
(タイケム®4000、5000、6000 FR、9000)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
M	168 ～ 176	92 ～ 100
L	174 ～ 182	100 ～ 108
XL	180 ～ 188	108 ～ 116

化学防護服

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る

デュポン™ タイベック®に高性能バリアフィルムラミネートを施し、
タイケム®2000の防護性能に加えて、
多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して
高いバリア性があります。

デュポン™タイケム®6000
(旧品名:タイケム®F)

JIS
3332
適合品

タイプ3,4,5,6

仕様

- ・袖口ゴム入
- ・背ウエストゴム入
- ・裾口ゴム入
- ・フードゴム入
- ・二重の接着可能なファスナーカバー付
- ・接着可能なあごカバー付
- ・縫い目はテープシーム

サイズ

・S / M / L / XL / XXL

装着例

デュポン™タイケム®6000F TF611T

製品情報

仕様

- ・ゴム付フード
- ・インナー手袋一体型
- ・ブーツ付
- ・ウエストゴム入
- ・縫い目はテープシーム
- ・背面横開きファスナー開閉 (スナップ・面ファスナーによる二重ファスナーフラップ)

サイズ

・M / L / XL

装着例

デュポン™タイケム®6000F 0290 ガウン
(旧品名:PL50 タイケム®6000F ガウン)

製品情報

仕様

- ・袖口二重(ゴム入)
- ・スタンドカラー (後ろ襟部 面ファスナー付)
- ・腰ヒモ付
- ・後ろ開き
- ・縫い目はテープシーム

サイズ

・SM / MD - LG / 2XL

装着例

デュポン™タイケム®6000F POBA 滑り止め付きシューズカバー
(旧品名:タイケム®F 滑り止め付きシューズカバー)

製品情報

仕様

- ・ブーツ型
- ・ヒモ付
- ・靴底マチあり
- ・すべり止め(ポリ塩化ビニル)
- ・縫い目はテープシーム

※すべり止め部のみテープシームなし

装着例

デュポン™タイケム®6000F PA30Lo エプロン
(旧品名:タイケム®F エプロン)

製品情報

仕様

- ・胸前掛
- ・縫い目テープシームなし
- ・首部及び腰部にヒモ付
- ・丈約108cm×幅約70cm
- ・25枚／1箱

装着例

●サイズ対応表(タイケム®6000)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
S	～ 170	～ 92
M	168 ～ 176	92 ～ 100
L	174 ～ 182	100 ～ 108
XL	180 ～ 188	108 ～ 116
XXL	186 ～ 194	116 ～ 124

※ タイケム®6000 TF611T は、M ～ XL のみ

●サイズ対応表(ガウン)

	身長 (cm)	胸囲 (cm)
SM / MD	162 ～ 176	84 ～ 100
LG / 2XL	174 ～ 194	100 ～ 124

デュポン™タイケム®6000F PS32LA アームカバー
(旧品名:タイケム®F アームカバー)

製品情報

仕様

- ・長さ約50cm
- ・縫い目はテープシーム
- ・両開口部ゴム入
- ・25双／1箱

装着例

今、そこにある作業状況や危機管理ニーズに応じた アゼアスのソリューション

ソリューション分野

作業環境・取扱物質に応じた幅広い分野でソリューションを提案します。

石綿(アスベスト)・ダイオキシン類ばく露防止対策

石綿、ダイオキシン等の有害な粉じんを扱う作業現場に、防護服だけでなく、集じん・排気装置等の各種資機材の提供から、法令規則に基づいた作業フロー等のコンサルティングまで、トータルなソリューションを提案します。



化学物質リスクアセスメント

業種や規模を問わず、製造・取り扱いに関わるすべての事業者に求められるリスクアセスメントに基づき、化学防護服・保護具の選定や着用方法等、効果的な使い方を提案します。



感染症・家畜感染症防護対策

新型インフルエンザ等の感染症の脅威から、全身を防護する防護服・マスク・手袋等をひとつのキットにした製品を提供しています。また、適切な着脱方法の講習を行う等、総合サービスの提供を目指しています。



作業環境汚染対策・衛生管理

半導体工場のクリーンルームやバイオ系ラボなどの作業環境汚染対策や、食品工場の衛生面の維持サポートのための製品をご用意しています。



作業用途に応じたカタログは、「防護服の知恵.com」でご覧いただけます。

防護服の知恵.com

Powered By **アゼアス株式会社**

安全な作業環境のための情報総合サイト

<https://www.b-chie.com/>

一部コンテンツは、会員登録(無料)で閲覧・ダウンロードが可能です。

用途別対策案内

用途に応じた選び方・使い方等をご提案

Check! ケミカルデータベース

化学物質から防護服・保護具の耐透過性データを一括検索!

トピックス

採用事例や法令情報などのお役立ち情報

製品情報

オンラインカタログ

その他の対策についてもお気軽にご相談ください。

人々が注目する新たなビジネスや最先端の技術が生まれる時、その革新性や有用性に目が向けられ、新たな危険を伴う作業が同時に生まれていることはあまり知られていません。アゼアスは新しい作業状況においても、防護服を通じて作業環境の安全をトータルにデザインし、作業者の安全と健康を達成するためのソリューションを提供します。

当社では、汚れ作業から有害な粉じん作業、危険な化学物質の取り扱い、感染症対策に至るまで、さまざまな用途に対応した化学防護服や環境資機材を供給しています。防護服の導入や教育についてのサポートを行う等、安全な作業環境を実現するためのトータルなソリューションを提供しています。

化学防護服のカスタマイズ(別注防護服)

企画・生産・物流まで物づくりを一貫して承ります。

作業内容・取扱物質に応じたデザインの別注、ポケットの追加、袖口や裾の加工といった既製品の仕様変更、部分防護用の特注等、お客様のさまざまなニーズにお応えします。サンプル作成から生産まで当社にて一貫して行うため、防護服の要である品質について高い信頼をいただいている「アゼアス基準」でお届けします。



手袋一体型続服

異物混入対策を徹底に行うために、続服とグローブを一体化し、袖口からの発じんを防ぐ構造にしました。
(納品先: 医薬品製造)



F型割烹着

フェノール樹脂製造時のフェノールへのばく露防護や、炉前作業時のヒートストレス対策として、薬品に対して耐性の高いタイケム®6000の素材を用いた背中の開いた割烹着タイプを提供しました。
(納品先: 化学品製造)

お客様特注製品の製作手順

- #### 01 ヒアリング

着用目的・着用環境・着用時期・ご予算・その他ご要望をお聞かせください。
- #### 02 プランニング

ご依頼内容について検証項目を的確に設定し、デザイン及び設計のご提案をします。
- #### 03 サンプル作製・試験

機能性にこだわったサンプルを作製。必要に応じて性能試験も実施いたします。
- #### 04 デザイン・仕様及び設計決定

サンプルを確認していただき修正内容等のご相談。最終決定後、仕様書・パターンの作成・附属・素材を決定いたします。
- #### 05 生産

アゼアスデザインセンター秋田(自社工場)及び国内外の協力工場で、数量・納期に応じて最適な生産体制を模索します。
- #### 06 検品

製品規定に沿った検品を実施します。
- #### 07 アフターフォロー

自社物流拠点からご指定場所に配送いたします。また、現場での着衣・脱衣手順など必要に応じて全国の営業拠点からフォローいたします。

最短
約90日*で
納品可能

※ロット数や加工内容、必要な性能試験等によっては、さらに多くのお時間をいただく場合もございます。

御社を訪問し、保護具を安全にご使用いただくためのサポートを行います。



導入・教育サポート

導入サポート

通常の作業服や κάπぱを着用して化学物質を扱われている現場等に伺い、化学防護服の導入サポートを行っています。お客様の作業環境、作業内容、リスク等を考慮し、適切な化学防護服・関連資機材を提案します。



オンライン講習会「化学防護服・個人用保護具の選定および着脱方法について」

当社の資格保持者

・保護具インストラクター※1 5名

・保護具アドバイザー※1 30名

・第一種衛生管理者 6名

・アスベスト診断士※2 1名

※1:公益社団法人日本保安用品協会 「保護具アドバイザー」の人数は、「(新制度)アドバイザー」及び「(旧制度)アドバイザー・シニアアドバイザー」を含んでいます。制度変更の詳細については、(公社)日本保安用品協会のホームページをご覧ください。 ※2:一般社団法人 JATI協会

(2023年3月現在)

セミナー・講習会開催例

開催例 ①	開催例 ②	開催例 ③
開催現場 塩酸使用工場 所要時間 約45分 実施内容 講習および実地研修 入社直後の新入社員を中心に、防護服素材、形、浸透と透過について講習を行いました。その後、実地研修として実際に防護服と靴、手袋、マスクを着用していただき、参加者の質問に答えながら実践的な説明を行いました。	開催現場 高活性物質の取扱工場 所要時間 約60分 実施内容 講習 高活性物質を取り扱う医薬品製造の現場におけるケミカルハザードの対応について講習を行いました。参加者は高活性物質をレベル分けするプロセスについて高い関心があり、レベル分け後の防護対策の根拠についてご納得いただきました。	開催現場 フッ酸ガス製造工場 所要時間 約50分 実施内容 実験と着脱方法講習 作業者は、保護具を装着すると作業の能率が下がるため、着用がおろそかになる傾向があります。自分の身を守る保護具の必要性を定期的に確認するため、透過実験を行い危険性について再認識し、適切な着脱方法やテーピング等の講習を行いました。

防護服 Q & A

Q1 全ての状況と危険性に対応できる防護服はありますか？

A ありません。性能データに基づいて適切な防護服を選んでください。

防護服を選ぶ際には、作業現場で対面する可能性のある危険物質の性質をよく把握することが重要です。例えば化学物質であれば、耐透過データを用いて、どの防護服が最も適しているかを判断します。全てのリスク(危険物質・状況)とニーズ(作業性の良さ)に対応できる防護服はありません。アゼアス株式会社は化学防護服のトータルソリューションサプライヤーとして、幅広い製品ラインナップの中から最も適切な防護服をお客様へ提案し、作業中の安全を達成するために全力でサポートします。

Q2 防護服は使い回し(リユース)することができますか？

A お勧めしません。場合によっては危険を伴います。

一度使用した防護服は、作業した環境で付着した物質で汚染されています。これをもう一度着用しようとする、服に付着していた危険物質が飛散し、着用者が吸引してしまうという危険性が考えられます。また、汚染された防護服を保管する際に、汚染除去できなかった危険物質が周囲の環境を汚染するという二次汚染の発生も考えられます。そのため、アゼアス株式会社では使い切り型の防護服を提案しています。

Q3 使用済みの防護服はどのように廃棄すればよいのでしょうか？

A 防護服に付着した汚染物質に準じた方法で廃棄しましょう。

作業に使った防護服には、油汚れ、有害粉じん、アスベスト、酸、アルカリ、血液等の汚染物質が付着していることがあります。このような汚染物質は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の中で特別な処理方法が決められています。国および各自治体の取り決めに従って処理してください。

⚠ 免責事項：
※取扱説明書が添付してある商品につきましては、使用前に取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。
※弊社は本カタログ掲載の防護服、防護具の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことを、予めご了承ください。
※主な使用分野を例示してありますが、あくまで目安です。
※ご使用の前に、本製品が、お客様の用途、使用環境、作業内容等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
※本製品や個人用保護具(手袋、長靴/靴・シューズカバー、呼吸用保護具、フード等)の適切な組み合わせや、どの位の期間本製品がその防護性能や着心地の良さを保ち、過度な熱ストレス(ヒートストレス)がかからぬように特定の作業に着用可能か、また、再使用のために汚れを適切に落とすことが出来るか等についてはご利用者がご判断ください。
※本カタログ掲載の防護服は、耐熱性や防炎性はありません。低温(80℃)でも収縮し、135℃で熔融する製品もあります。
炎・熱源に直接近づくこと、または高温下での使用は避けてください。

⚠ 注意事項：
※洗濯/ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。洗濯/ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。
帯電防止剤は、洗濯/ドライクリーニングによって落ちるため、有害粉じん等が防護服に付着しやすくなり、それを吸入してしまう危険性があります。

⚠ 廃棄について：
汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

※本カタログに掲載されている製品、パッケージは、予告なく仕様が変更されることがあります。
※DuPont™、デュポン™、SafeSPEC™、タイベック®、Tychem®、タイケム®、プロシールド®、ノーマックス®は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
※アゼアス®、AZ GUARD®、ケミテック®、防護服の知恵.com®は、アゼアス株式会社の登録商標です。

30

31